




## Blocchetto di serraggio con magnete permanente, rastremazione fine dei poli, Modello: MH203S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Classe articolo	33S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Due superfici di serraggio magnetiche.

Forza di adesione elevatissima grazie ai magneti in SmCo<sub>5</sub>, per materiali di difficile lavorazione.

#### Uso:

Per profilatura e lavorazione di pezzi di piccole dimensioni (punzoni, ecc.).

#### Nota:

Magnete permanente, non commutabile.

### Descrizione tecnica

Larghezza B	25 mm
Altezza campo magnetico	6 mm
Soglia di usura del piano polare	6 mm
Errore di angolazione massimo	5 grado
Rastremazione dei poli	4 mm
Modello	MH203S
Peso	0,5 kg
Forza di tenuta nominale	180 N/cm <sup>2</sup>
Altezza complessiva C	25 mm

Lunghezza A	100 mm
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio magnetica