

Garant**Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370001 M10
GTIN	4045197782373
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- Vite esagonale in acciaio con vite eccentrica in acciaio.
- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
- 6 diverse geometrie sulle superfici di serraggio: 1. Prisma con angolo di apertura di 150°
2. Scanalature longitudinali 3. Gradino liscio 4. Scanalature 5. Liscio 6. Rivestimento liscio
- Ingombro ridotto, e quindi ingombro bordi contenuto.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
- 6 diverse geometrie sulle superfici di serraggio.

Uso:

Per serraggio di pezzi grezzi e finiti.

Nota:

È necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Descrizione tecnica

Filettatura M	M10
SW ₁ esagono incassato	7 mm

Altezza disco H	10 mm
Lunghezza del filetto L	9 mm
Corsa eccentrica S ₁	1,6 mm
Dimensione A	12,7 mm
Vite esagonale SW	25 mm
Forza di serraggio	9 kN
Coppia di serraggio massimo	28 Nm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a eccentrico