



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 42/7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	40 mm
Sede filettata M	M16
$\varnothing D_3$	35 mm
Insero adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	7
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	1 mm
\varnothing Tagliente D_c	42 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per α_{max}	33,3 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Angolo rampa α_{max}	0,52 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------