

**Scanner termico HL Scan, Modello: 014919****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078326 014919
GTIN	4007841014919
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Scanner termico per il rilevamento della temperatura sulla superficie del pezzo mediante misurazione a infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale. Impostazione a passi di 10 °C.

HL Scan con display LCD e batteria a 9 V.

Descrizione:

Lo scanner termico HL Scan controlla la temperatura del pezzo mediante un raggio a LED. Se la temperatura ammessa viene superata in eccesso o in difetto, un segnale acustico e ottico dà l'allarme.

Per :

Per HL 1920 E, HL 2020 E e per gli apparecchi professionali HG 2120 E e HG 2320 E.

Peso: 165 g

Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - 300 °C

per: HG 2320, HG 2120

Descrizione tecnica

Peso	165 g
Intervallo di rilevamento della temperatura	0 - 300 °C
Per	HG 2320, HG 2120
Tipo di batteria	Blocco da 9 V
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Tipo di prodotto

Scanner temperatura