

Garant

**Frese ad alto avanzamento Hi5, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z:
40/4mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	sì
Numero taglienti Z	4
Ø D ₂	29 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
Inserto adatto	POMX 0704..
Lunghezza complessiva L _{compl.}	43 mm
Ø Tagliente D _c	40 mm
Set di viti per inserti	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Sede filettata M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Serie	Hi5
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Set di viti degli inserti 10 pezzi	219884
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP