

Garant**Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
40/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	25,6 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Inserto adatto	POMX 0704..
Profondità di taglio massima a _{p max}	1,4 mm
Set di viti per inserti	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Numero taglienti Z	4
Ø Foro di attacco	16 mm

Ø Tagliente D _c	40 mm
Passaggio interno per LR	sì
Serie	Hi5
Angolo di regolazione κ	90 grado
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti degli inserti 10 pezzi	219884