

Garant**Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
66/6mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 213210 66/6 |
| GTIN | 4045197783585 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 10IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------|
| Ø Tagliente D_c | 66 mm |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 1,4 mm |
| Set di viti per inserti | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| Numero taglienti Z | 6 |
| Ø Foro di attacco | 27 mm |
| Inserto adatto | POMX 0704.. |

| | |
|---|--------------------------|
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 50 mm |
| $\varnothing D_3$ | 51,6 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Serie | Hi5 |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Passo dei taglienti | differente |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Set di viti degli inserti 10 pezzi | 219884 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm | 211750 2,2 |