

**Sbavatrici e smussatrici, Modello: EKF452****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Smussatrice con avvio dolce e termostato di sicurezza in esecuzione compatta per la lavorazione di bordi diritti, raggi interni ed esterni nonché fori a partire da Ø 22 mm. La regolazione micrometrica consente di sbavare smussi leggeri nonché smussi larghi. Con testa migliorata per forze di taglio ridotte. Raggio R 2,5 mm.

Fornitura:

Inclusa fresa, 3 inserti in **HM**, raccoglitrucioli n. art. 084520, valigetta di trasporto.

Nota:

È necessaria un'altezza del bordo del pezzo di almeno 2 mm per il rullo di guida.

Descrizione tecnica

Tensione di rete	230 V
Potenza assorbita	1500 W
Lunghezza	310 mm
Denominazione originale prodotto	EKF452

Larghezza	138 mm
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Peso	4 kg
Altezza	295 mm
Raggio	2,5 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sbavatrici e smussatrici

Accessori

Set di 3 inserti in HM SHM 202 per acciaio raggio 2,5 mm Modello SHM202	078131 SHM202
Vite di ricambio per inserto EKF Esecuzione SCREW	078127 SCREW
Programma di fresatura a 3 taglienti Modello ZFR452	078133 ZFR452