

 Atlas Copco

## Trapano pneumatico, Modello: D2116Q



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079051 D2116Q
GTIN	7322590013288
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al  $\varnothing$  interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante.

#### Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**.

#### Ricambi:

**Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):** sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

### Descrizione tecnica

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 10 mm
Rumorosità	82 dB(A)
Fabbisogno massimo d'aria	600 l/min
Peso	1 kg
Numero massimo giri	0 - 2400 min <sup>-1</sup>

Denominazione originale prodotto	D2116Q
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lunghezza	211 mm
Potenza fornita	350 W
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Trapano