



## Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 40 A = 100, Mandrino di $\varnothing$ d1: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303027 16
GTIN	4062406231057
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min<sup>-1</sup>). Forma A.

#### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

### Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
$\varnothing$ Esterno D	38 mm
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	16 mm
$\varnothing$ Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali