

## Garant

**Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 11,5mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122425 11,5   |
| GTIN            | 4045197785985 |
| Classe articolo | 11E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Progettata per l'utilizzo con **velocità di taglio molto elevate**. Particolarmente adatta per le macchine con **poca potenza** e un numero di giri elevato.

- **Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.**
- **Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.**
- **Scanalature lucidate per una buona truciolatura.**

Un **tagliente trasversale sottile** e la **particolare disposizione dei 4 biselli** assicurano un'**elevata precisione di posizionamento e allineamento**. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art.122426**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 122425 + 129100HE**.

### Descrizione tecnica

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva L                           | 102 mm       |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                           | 12 mm        |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,28 mm/gir, |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub> | 55 mm        |
| Ø Nominale D <sub>c</sub>                         | 11,5 mm      |
| Tolleranza Ø nominale                             | h7           |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Tolleranza codolo                                         | h6                 |
| Norma                                                     | DIN 6537 K         |
| Numero taglienti Z                                        | 2                  |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 37,8 mm            |
| Serie                                                     | MasterSteel        |
| Rivestimento                                              | TiAlN              |
| Materiale da taglio                                       | HMI                |
| Esecuzione                                                | 4xD                |
| Angolo di affilatura                                      | 135 grado          |
| Codolo                                                    | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR                                  | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura                                 | HPC                |
| Semi-standard                                             | sì                 |
| Colore collarino                                          | verde              |
| Tipo di prodotto                                          | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 220 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 200 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 180 m/min      | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 170 m/min      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 90 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatto | 75 m/min       | M          |
| GG                               | idoneo               | 160 m/min      | K          |
| GGG                              | idoneo               | 130 m/min      | K          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |
| a umido min.                     | idoneo               |                |            |

## Servizi

Rettifica codoli Modello HE

129100 HE