

 Atlas Copco

Trapano pneumatico, Modello: D2116RQ



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 079051 D2116RQ |
| GTIN | 7322590044060 |
| Classe articolo | 03R |

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante. Inclusa valvola di conversione per **rotazione oraria / antioraria** (per impiego come avvitatore o maschio per filettare).

Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------|
| Fabbisogno massimo d'aria | 600 l/min |
| Misura tubo flessibile consigliata (\varnothing interno) | 10 mm |
| Peso | 1 kg |
| Potenza fornita | 250 W |
| Rumorosità | 82 dB(A) |

| | |
|--|----------------------------|
| Numero massimo giri | 0 - 2400 min ⁻¹ |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 - 10 mm |
| Denominazione originale prodotto | D2116RQ |
| Lunghezza | 211 mm |
| Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s ² |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici |
| Filettatura di raccordo | BSP |
| Tipo di prodotto | Trapano |