

Garant

Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSSE-PM Forma C, TiAlN, G: G1/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137425 G1/8
GTIN	4062406236106
Classe articolo	11I

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l'utilizzo su **acciai con un'elevata resistenza alla trazione** e per **materiali difficilmente truciolabili**. Esecuzione stabile con **filetto guida ottimizzato per evitare l'accumulo di trucioli**.

- **Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.**
- **Arrotondamento del tagliente ottimizzato.**
- **Rivestimento TiAlN per la massima protezione contro l'usura.**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Raccomandazioni:

Nei **materiali TOOLOX** si raccomanda di optare per un \varnothing del preforo maggiore a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Nota:

Per i **materiali TOOLOX**: non superare la profondità di filettatura massima di $2 \times D!$

Descrizione tecnica

\varnothing Codolo D_s	7 mm
Misura del filetto	G1/8
Profondità filettatura	24,33 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo \square	5,5 mm
\varnothing Preforo	8,8 mm

Materiale da taglio	HSS E PM
Passo della filettatura	0,907 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	28
Ø Filettatura	9,73 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Serie	Master Tap
Rivestimento	TiAlN
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	12 m/min	P
Acciaio < 50 HRC	limitatamente adatto		

TOOLOX 33	idoneo	15 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		