

**Garant****Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, MF: 8X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	136350 8X0,75
GTIN	4062406237295
Classe articolo	111

**Descrizione****Esecuzione:**

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l'utilizzo su **acciai con un'elevata resistenza alla trazione** e per **materiali difficilmente truciolabili**. Esecuzione stabile con **filetto guida ottimizzato per evitare l'accumulo di trucioli**.

- **Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.**
- **Arrotondamento del tagliente ottimizzato.**
- **Rivestimento TiAlN per la massima protezione contro l'usura.**

**Raccomandazioni:**

Nei **materiali TOOLOX** si raccomanda di optare per un  $\varnothing$  del preforo maggiore a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

**Nota:**

Per **materiali TOOLOX**: non superare la profondità di filettatura massima di  $2 \times D!$

**Descrizione tecnica**

Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E PM
Lunghezza complessiva L	80 mm
$\varnothing$ Filettatura	8 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	6 mm
Profondità filettatura	20 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Ø Preforo	7,2 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Tipo di filettatura	MF
Quadro del codolo □	4,9 mm
Misura del filetto	M8×0,75
Norma	DIN 374
Rivestimento	TiAlN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosso
Serie	Master Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 50 HRC	limitatamente adatto		
TOOLOX 33	idoneo	15 m/min	H

TOOLOX 44	idoneo
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a umido max.	idoneo