



## Micrometro con piattelli di misura e mandrino non rotante, Intervallo di misurazione: 25-50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con piattelli temprati di grandi dimensioni. Arco in acciaio forgiato e verniciato. Esecuzione con mandrino non rotante.

#### Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,8.

#### Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

### Descrizione tecnica

Parallelismo delle superfici di contatto	5 µm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Taratura	B2
Taratura	B1
Taratura	B2
Ø Piattello	19,5 mm
Lettura	0,01 mm
Ø Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm

Passo vite angolare	0,5 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

## Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------