

**Garant****Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø DC: 10Mmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	202512 10M
GTIN	4062406238902
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:****Taglienti molto affilati.**

Dimensioni costruttive simili a DIN6527.

Per sgrossatura e finitura. Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di nuovissima generazione.

**Nota:**

**Prodotto più recente per n. art. 202515.**

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Numero denti Z	4
Lunghezza complessiva L	80 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	h6
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	9,2 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,09 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,12 mm

Lunghezza taglienti $L_c$	30 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	38 mm
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	10 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	W
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,25xD per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	idoneo	550 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	450 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	200 m/min	N
PE-HD	adatto	160 m/min	N
PA 66	adatto	200 m/min	N
PEEK	adatto	150 m/min	N
PF 31	adatto	130 m/min	N

PVDF GF20	idoneo	180 m/min	N
POM GF25	adatto	160 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	150 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	130 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	160 m/min	N
Honeycomb sandwich	idoneo	300 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		
<b>Servizi</b>			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB