

Garant**Pinza con regolazione a scatto, esecuzione brunita, Lunghezza complessiva: 250mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706001 250
GTIN	4062406238988
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. **Microregolazione a scatto** con pulsante a molla che permette quindi una regolazione rapida direttamente sul pezzo. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Dentatura controrotante nella zona della ganascia posteriore per una presa aggressiva. Superficie esecuzione fosfatata, ganasce in esecuzione lucidate. Manici ergonomici rivestiti in plastica antiscivolo.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Apertura per esagono	46 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	25
Apertura per tubi	2 pollici
Superficie	fosfatata, ganasce lucidate
Norma	DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce	ganasce sagomate dentate, autobloccanti

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	sì
Possibilità di regolazione precisa e rapida	sì
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile