

Garant

Frese a disco / per troncatura con codolo filettato HSS Larghezza $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D: 63/4$ mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

Speciale per l'impiego in cavità profonde.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a $\varnothing D = 200$ mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	15,75 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ per a_p 2,2 mm	40 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Numero taglienti Z	4
Ø D ₂	29 mm
Inserto adatto	XC.. 1119
Sede filettata M	M16
Lunghezza complessiva L _{compl.} per a _p 1,5 mm	33,4 mm
Ø Tagliente D _c	63 mm
Larghezza a _p	1,5 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a disco