

**Pinza con ganasce a forcella, Lunghezza complessiva: 280mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	709501 280
GTIN	4062406241070
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce a U; quelle superiori sono sagomate per il serraggio sicuro su tre punti di tubi e altri corpi tondi. Corpo robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il serraggio centrato durante la saldatura di tubi o tondini.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.

Descrizione tecnica

Apertura per tubi	2/5 – 2.3/4 pollici
Apertura per tubi	10 - 70 mm
Lunghezza complessiva	280 mm
Apertura a	90 mm
Superficie di presa superiore	sagomate
Esecuzione ganasce	a U - sagomate
Appoggio	Appoggio a tre punti
Materiale pinza	Acciaio per molle
Materiale superfici di presa	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	nichelate
Tipo di prodotto	Pinza regolabile

Accessori

Spina elastica Modello 10	708301 10
---------------------------	-----------