

Garant
Mandrino portautensili con bussola in metallo duro e fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 10 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300236 10
GTIN	4062406240806
Classe articolo	31P

Descrizione
Esecuzione:

Attacco Weldon con bussola di precisione in metallo duro inserita nel foro di serraggio. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.

Vantaggi:

- **Maggiore stabilità del mandrino.**
- **Precisione di concentricità radiale ripetibile.**
- **Asportazione truciolo silenziosa e omogenea.**
- **Maggiore durata degli utensili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Ø esterno D: 35 mm

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900: 5

Descrizione tecnica

Ø attacco D ₁	10 mm
Ø esterno D	35 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	5

Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino