

HOLEX**Mandrino HT, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 20mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303469 20 |
| GTIN | 4062406240059 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**

Vantaggi:

- **Massime coppie trasmissibili, 550 Nm, esecuzione HT (High Torque), pertanto è garantita la sicurezza dei processi.**
- **Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.**
- **Termostabilità fino a 120 °C.**

Uso:

In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|---------|
| Sporgenza totale Dim. A | 83,5 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 45,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø Attacco D ₁ | 20 mm |
| Ø Esterno D | 49,25 mm |
| Bussola di riduzione adatta | 302160; 302155; 302150; 302165 |
| Adattatore | BT 50 corto |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |