

**Garant**

**Portafrese con trascinatori frontali Forma ADB con foro per lubrorefrigerante, SK 50 A = 200, Mandrino di Ø d1: 40mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301154 40
GTIN	4062406242176
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Descrizione tecnica**

Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Ø Esterno D	89 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	40 mm
Adattatore	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali