



## Sfera di pulizia, Ø Codolo d1: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358952 20
GTIN	4060576125374
Classe articolo	33T

### Descrizione

#### Vantaggi:

- **Unità economica per un'automazione flessibile della macchina.**
- **Pulizia rapida e automatizzata per ottenere il massimo sfruttamento a livello meccanico.**
- **I tempi accessori vengono ridotti al minimo.**
- **Maggiore sicurezza per l'operatore della macchina.**
- **Campo di lavoro di 360°.**
- **Per l'inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

#### Funzione:

L'apparecchio per la pulizia viene azionato in modo idraulico attraverso il liquido della macchina (filtrato, dimensione max. particelle 30 µm) o in modo pneumatico, mediante aria compressa filtrata a norma ISO 8573-1:2010.

Dalla testa sferoidale degli ugelli viene emesso un potente getto d'aria o di lubrorefrigerante, che viene successivamente pressato dal portautensili attraverso un foro situato nel codolo dell'apparecchio per la pulizia. Il movimento del mandrino produce una maggiore rotazione della testa, che riesce così a raggiungere anche l'angolo più distante dell'area di lavoro. I tappi a vite e le valvole strozzatrici modificano il getto di pulizia.

### Descrizione tecnica

Lunghezza L	78 mm
L <sub>1</sub>	35 mm
Ø D	37 mm
Numero massimo giri	100 min <sup>-1</sup>
Campo di impiego	360 grado
Pressione massima del lubrorefrigerante	80 bar
Tipo di prodotto	Sfera di pulizia