

**Garant****Portafrese con trascinatori frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC 50 corto, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308544 16
GTIN	4062406243821
Classe articolo	31C

**Descrizione****Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

**Uso:**

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	35 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Ø Esterno D	38 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	PSC 50 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

---

## Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
--------------------------------------	-----------