

Garant**Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC 40 corto, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308543 16
GTIN	4062406243807
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Ø Esterno D	38 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Sporgenza totale Dim. A	32 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	16 mm
\varnothing Attacco D_1	16 mm
Adattatore	PSC 40 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per \varnothing mandrino 16 mm	309840 16
--	-----------