



Mandrino portafresa combinato Forma A, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300975 16
GTIN	4062406251819
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	32 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	17 mm
Mandrino di Ø d ₁	16 mm

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	16
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Ø Attacco D ₁	16 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm	309860 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 16 mm	309870 16
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 16 mm	309860 16