

**HOLEX****Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300975 27
GTIN	4062406251833
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

**Uso:**

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

**Descrizione tecnica**

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	SK 50 A = 100

Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese