

HOLEX**Fresa per finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203623 16
GTIN	4062406252076
Classe articolo	12X

Descrizione**Esecuzione:**

Per **operazioni di finitura**. Geometria speciale per un'evacuazione trucioli ottimale. Per **contornare nella fase di finitura**. Esecuzione molto stabile con nocciolo rinforzato.

Descrizione tecnica

Codolo	DIN 6535 HA con h6
Lunghezza complessiva L	108 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,16 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Ø Tagliente D _c	16 mm
Lunghezza taglienti L _c	48 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,089 mm
Tolleranza Ø nominale	0 / -0,03
Numero denti Z	6
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN

Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,1 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adatto	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	M
Uni	adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	adatto		
Aria	adatto		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------