



Portafrese con trascinatori frontali Forma A, SK 50 corto, Mandrino di Ø d1: 60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301097 60
GTIN	4062406252069
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Attacco fresa compatto.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Con 4 fori filettati per l'alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	60
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	60
Ø Esterno D	128 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	60 mm
Lunghezza mandrino portafresa L_4	40 mm
\varnothing Attacco D_1	60 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali