

**Fresa per finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203624 20
GTIN	4062406252168
Classe articolo	12X

Descrizione**Esecuzione:**

Per **operazioni di finitura**. Geometria speciale per un'evacuazione trucioli ottimale. Per **contornare nella fase di finitura**. Esecuzione molto stabile con nocciolo rinforzato.

Descrizione tecnica

Angolo dell'elica	45 grado
Lunghezza taglienti L_c	80 mm
Ø Tagliente D_c	20 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Numero denti Z	6
Ø Codolo D_s	20 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	0 / -0,03
Direzione di avanzamento	orizzontale
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,107 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN

Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,05 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adatto	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	M
Uni	adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	adatto		
Aria	adatto		