

Garant**Set di barenatura di precisione Ø 39,9 – 100,1 mm, Attacco: ER25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Classe articolo	21F

Descrizione**Esecuzione:**

Per Ø 39,9 - 100,1 mm. **La testina di barenatura di precisione modulare ER va montata direttamente a un mandrino portapinzza ER25.** In astuccio di plastica ABS.

- **Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Regolazione precisa di 0,002mm nel Ø mediante nonio.**
- **Equilibratura in posizione 0 senza utensile con Q2,5 / 6000 min⁻¹.**
- **Numero di giri max. 10000 min⁻¹.**
- **Raffreddamento tramite ugello refrigerante, pressione refrigerante ottimale compresa tra 10 e 20 bar, minimo 5 bar.**
- **Corsoio fissabile in posizione radiale.**

Fornitura:

1 testina di precisione: ER25

cad. 1 portainseriti: n. art. 237517 Dim. 1 per Ø 39,9 – 57 mm

n. art. 237517 Dim. 2 per Ø 57 – 100,1 mm

1 Ponte di appoggio: n. art. 237518 Dim. 1 per Ø 70,1 – 100,1 mm

1 Chiave a bandiera: n. art. 625920 Dim. 8IP

1 Chiave a brugola: n. art. 627310 Dim. 4

2 Viti cilindriche: n. art. 237522 Dim. M5×12

2 Rondelle: n. art. 237523

2 Molle a disco: n. art. 237524

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 239653 (8IP; 1,28 Nm) per portainseriti n. art. 237517 Dim. 1 e Dim. 2.

Nota:

Inserto adatto **CCGT0602..** Ordinare separatamente (ad es. n. art. 237695 / 237696).

Per il ciclo di barenatura interna, prestare attenzione all'orientamento del tagliente $\pm 20^\circ$!

Descrizione tecnica

Attacco	ER25
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Portainseriti Modello 2	237517 2
Rondella	237523
Molla a disco	237524
Portainseriti Modello 1	237517 1
Ponte Modello 1	237518 1
Giravite per viti Torx Plus®, con impugnatura a bandiera Impronta Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Vite cilindrica Modello M5X12	237522 M5X12