

Garant**DN.G 150608, Tipo: HB7410-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7410-1
GTIN	4062406251581
Classe articolo	21G

Descrizione

DN.G 150608 HB7410-1 Tipo: HB7410-1
Rompitrucoli: TAM
Tolleranza: G
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7410-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Impiego principale	Ti

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	TAM
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 90 m/min
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura