

Garant**VN. G 160404, Tipo: HB7410-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7410-1
GTIN	4062406251505
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160404 HB7410-1 Tipo: HB7410-1
Rompitruccioli: TAM
Tolleranza: G
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rompitruccioli	TAM
Impiego principale	Ti
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	HB7410-1
Rivestimento	TiCN

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VNGG 160404
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura