

 Atlas Copco

Trapano pneumatico, Modello: D2121Q



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante.

Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**. Con impugnatura di appoggio supplementare.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Rumorosità	87 dB(A)
Peso	1,4 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Lunghezza	248 mm
Potenza fornita	350 W
Denominazione originale prodotto	D2121Q

Fabbisogno massimo d'aria	600 l/min
Numero massimo giri	0 - 750 min ⁻¹
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	2,5 m/s ²
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Trapano