



Werkstatt-Messschieber con graduazione in mm e pollici, Intervallo di misurazione: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415120 500
GTIN	4062406253783
Classe articolo	41Z

Descrizione

Esecuzione:

Punte di misura smussate per la misura sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione di facile lettura. Con vite di bloccaggio. Interamente temprati fino a Dim. 300; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temperate.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Taratura	A1
Imballaggio	Custodia rigida
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	1/50 mm
Lunghezza dei becchi	150 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Puntali di misura	sì

Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500