


APKT 100305 PDTR, HBM020, Modello: UNI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215884 UNI
GTIN	4062406252595
Classe articolo	22A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Spessore inserti: 3,45 mm

Raggio di curvatura: 0,5 mm

profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per scanalature piene: 2,5 mm

Descrizione tecnica

profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per scanalature piene	2,5 mm
profondità di taglio massima $a_{p \max}$ per contornature	10 mm
Raggio di curvatura	0,5 mm
Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HBM020

Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,45 mm
Rivestimento	TiAlN-PVD
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura