

Garant

**Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del LR, SK 40 A = 160,
Campo di serraggio: 2-6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Coni interni ed esterni rettificati.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!**

Vantaggi:

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806,
chiave di serraggio AB n. art. 308820– 308835,
perno di serraggio GARANT n. art. 309563,
pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 – 309573.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø D₁: 9,6 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø Esterno D: 27 mm

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2 - 6 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø Esterno D	27 mm
Ø D ₂	13 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza