



**CNMG 120404, Tipo: HBT020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CNMG 120404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	PF
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT020
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P

Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura