


CNMG 120404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120404 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitruccioli	MM
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Tipo	HBT130
Codice ISO Insetto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura