


CNMG 160608, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 160608 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HBT130
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Impiego principale	M
Rivestimento	TiCN
Rompitrucioli	MM
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura