



CNMG 160608, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 160608 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm

Tipo	HBT020
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura