

**CNMG 120408, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 120408 HBT130 Tipo: HBT130
Rompitrucoli: MR
Profondità di taglio a_p : 2 - 6 mm
Avanzamento f : 0,15 - 0,55 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Rompitrucioli	MR
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Tipo di prodotto	Insero per tornitura