


DNMG 110404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 110404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PF
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Tipo	HBT020
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Impiego principale	P
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura