

**DNMG 110408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DNMG 110408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 280 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM

Tipo	HBT020
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura