



DNMG 150608, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 150608 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	PF

Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura