


DNMG 150608, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250786 HBT020 |
| GTIN | 4062406256531 |
| Classe articolo | 22D |

Descrizione

DNMG 150608 HBT020 Tipo: HBT020
 Rompitrucioli: PR
 Profondità di taglio a_p : 1,8 - 6 mm
 Avanzamento f : 0,2 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Avanzamento f | 0,2 - 0,6 mm/gir, |
| Tipo | HBT020 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 260 m/min |
| Rompitrucioli | PR |
| Codice ISO Inserto | DNMG 150608 |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Rivestimento | TiCN |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Profondità di taglio a_p | 1,8 - 6 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | sgrossatura |
| Materiale da taglio | HM |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |