


**DNMG 150608, Tipo: HBT020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DNMG 150608 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucoli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 280 m/min

**Descrizione tecnica**

Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Rompitrucoli	PM
Tipo	HBT020
Codice ISO Inserto	DNMG 150608

Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura