


**DNMG 150608, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Classe articolo	22D

**Descrizione**

DNMG 150608 HBT130 Tipo: HBT130  
 Rompitruccioli: MM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	MM

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura