


DNMG 150604, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 150604 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Rompitrucioli	MM
Rivestimento	TiCN
Tipo	HBT130
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura