

**DNMG 150608, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250786 HBT130
GTIN	4062406256524
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 150608 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucoli: MR

Profondità di taglio a_p : 2 - 6 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,55 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HBT130
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	sgrossatura
Rompitrucoli	MR

Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura